

**Garant****TDAT 070102, Type: HB7125-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268630 HB7125-1
GTIN	4062406057824
Artikelklasse	21I

## Beskrivelse

TDAT 070102 HB7125-1 Type: HB7125-1

Spånryder: VS

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 140 m/min

## Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 140 m/min
Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Spånryder	VS
Tilspænding $f$	0,05 - 0,23 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,23 mm

Type	HB7125-1
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	TDAT 070102
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning