

**Garant****TDAT 070104, Type: HB7410**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268640 HB7410
GTIN	4062406057855
Artikelklasse	21I

### Beskrivelse

TDAT 070104 HB7410 Type: HB7410

Spånbryder: TIS

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 40 - 90 m/min

### Teknisk beskrivelse

Type	HB7410
Primær anvendelse	Ti
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding $f$	0,05 - 0,23 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	TIS
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	40 - 90 m/min

Hjørneradius	0,4 mm
Belægning	TiN
ISO-kode, vendeskærsplatte	TDAT 070104
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning