

**Garant****TDAT 070104, Type: HB7125-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268640 HB7125-1
GTIN	4062406057879
Artikelklasse	21I

## Beskrivelse

TDAT 070104 HB7125-1 Type: HB7125-1

Spånryder: VS

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 140 m/min

## Teknisk beskrivelse

Spånryder	VS
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7125-1
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 140 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Tilspænding $f$	0,05 - 0,23 mm/o

Primær anvendelse	M
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	TDAT 070104
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning