

**Garant****GCCT 060204, Type: HB7410**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268600 HB7410
GTIN	4062406057701
Artikelklasse	211

## Beskrivelse

GCCT 060204 HB7410 Type: HB7410

Spånbryder: TIS

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 40 - 90 m/min

## Teknisk beskrivelse

Spånbryder	TIS
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	40 - 90 m/min
Primær anvendelse	TI
Type	HB7410
Skæremateriale	HM

Tilspænding f	0,05 - 0,23 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Belægning	TiN
ISO-kode, vendeskærsplatte	GCCT 060204
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning