

Garant**TDAT 070104, Type: HB7035****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268640 HB7035
GTIN	4062406057831
Artikelklasse	211

Beskrivelse

TDAT 070104 HB7035 Type: HB7035

Spånbryder: SF

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,23 mmTilspænding f : 0,03 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 150 m/minSkærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 60 - 150 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Spånbryder	SF
Skæredybde a_p	0,05 - 0,23 mm
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 150 m/min
Tilspænding f	0,03 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	60 - 150 m/min

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Sekundær anvendelse	K
Type	HB7035
Belægning	TiN
ISO-kode, vendeskærsplatte	TDAT 070104
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning