

Garant**GCCT 060202, Type: HB7125-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268590 HB7125-1
GTIN	4062406057671
Artikelklasse	211

Beskrivelse

GCCT 060202 HB7125-1 Type: HB7125-1
Spånryder: VS
Skæredybde a_p : 0,05 - 0,35 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,23 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 140 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	HB7125-1
Spånryder	VS
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,05 - 0,23 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 140 m/min
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,05 - 0,35 mm
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	GCCT 060202
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning