

**Garant****TDAT 070101, Type: HB7035**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268620 HB7035
GTIN	4062406057732
Artikelklasse	211

## Beskrivelse

TDAT 070101 HB7035 Type: HB7035

Spånbryder: SF

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmTilspænding  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 150 m/minSkærehastighed  $v_c$ , sekundær anvendelse: 60 - 150 m/min

## Teknisk beskrivelse

Spånbryder	SF
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 150 m/min
Tilspænding $f$	0,03 - 0,25 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Sekundær anvendelse	K
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,1 mm

Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	60 - 150 m/min
Type	HB7035
Belægning	TiN
ISO-kode, vendeskærsplatte	TDAT 070101
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning