

Garant**TDAT 070101, Type: HB7125-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268620 HB7125-1
GTIN	4062406057770
Artikelklasse	21I

Beskrivelse

TDAT 070101 HB7125-1 Type: HB7125-1

Spånryder: VS

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,23 mmTilspænding f : 0,05 - 0,23 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 140 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,05 - 0,23 mm
Hjørneradius	0,1 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	HB7125-1
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånryder	VS
Tilspænding f	0,05 - 0,23 mm/o
Primær anvendelse	M

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 140 m/min
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	TDAT 070101
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning