

**Garant****GCCT 060202, Type: HB7035**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268590 HB7035
GTIN	4062406057619
Artikelklasse	211

## Beskrivelse

GCCT 060202 HB7035 Type: HB7035

Spånryder: SF

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mmTilspænding  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 150 m/minSkærehastighed  $v_c$ , sekundær anvendelse: 60 - 150 m/min

## Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	60 - 150 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Sekundær anvendelse	K
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 150 m/min
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,35 mm

Tilspænding f	0,03 - 0,25 mm/o
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,2 mm
Type	HB7035
Spånryder	SF
Belægning	TiN
ISO-kode, vendeskærsplade	GCCT 060202
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning