



## ER-spændetang til snittap med tætning, ER 32, Nom. spænde-Ø d: 7mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309414 7
GTIN	2050001765895
Artikelklasse	39Y

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med indvendig firkant til positiv medbringning af snittappen.

Med tætningsprop til indvendig køling (op til maks. 60 bar!).

#### FAHRION®-korrosionsbeskyttelse:

- Spændetang komplet overfladebehandlet, også funktionsfladerne.
- Forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

#### Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner, FAHRION-spændepatroner også til præcisions-ER-spændetangspatroner Centro P.

#### Bemærk:

FAHRION® spændetænger svarende til ISO 15488-A.

### Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	7 mm
Adapter	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 10 µm
Type	4537 E

Udvendig Ø D	32,7 mm
Samlet længde L	40 mm
Produkttype	Spændehoved