



ER-spændepatron HP med tætning, ER 40, Nom. spænde-Ø d: 20mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|-----------|
| Bestillingsnummeret | 309380 20 |
| GTIN | |
| Artikelklasse | 33F |

Beskrivelse

Udførelse:

System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.

Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

Bemærk:

· **Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.**

· **Spændeområde h10 (kun nominelt mål).**

Med **tætning** til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar). **Svarende til ISO 15488-A.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|-------------|
| Nom. spænde-Ø d | 20 mm |
| Adapter | ER 40 |
| Norm | ISO 15488-A |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 2 µm |

| | |
|-----------------|-------------|
| Type | 471 E |
| Udvendig Ø D | 40,7 mm |
| Samlet længde L | 46 mm |
| Produkttype | Spændehoved |