

**FAHRION®**  
PRÄZISION**ER-spændepatron HP med tætning og sprøjtedyser, ER 40, Nom. spænde-Ø d: 20 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

309381 20

GTIN

2050001767011

Artikelklasse

33F

**Beskrivelse****Udførelse:**

**System-koncentricitet** og gentagelsesnøjagtighed **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.

**Korrosionsbeskyttelse:** Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

**Fordel:**

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

**Passer til:**

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

**Bemærk:**

- **Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.**
- **Spændeområde h10 (kun nominelt mål).**

Med **tætning** til indvendig køling (kan anvendes indtil 100 bar) og **sprøjtedyser**. **Svarende til ISO 15488-A.**

Rundløbsnøjagtighed: ≤ 2 µm

Samlet længde L: 46 mm

**Teknisk beskrivelse**

Nom. spænde-Ø d

20 mm

Adapter	ER 40
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	$\leq 2 \mu\text{m}$
Type	471 E
Udvendig $\varnothing$ D	40,7 mm
Samlet længde L	46 mm
Produkttype	Spændehoved