

**ER-spændetang, ER 8, Nom. spænde-Ø d: 1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308878 1
GTIN	2050001767578
Artikelklasse	39Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet hærdet og slebet.

Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Spænde-Ø-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. Ø 10 – 9 mm, undtagen ved Ø 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).

Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	1 mm
Adapter	ER 8
Norm	ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Type	4004 E
Udvendig Ø D	8,5 mm
Samlet længde L	13,6 mm

Produkttype

Spændehoved