

FAHRION®
PRAZISION

ER-spændepatronsæt HP med tætning (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E, ER 32



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309397
GTIN	2050001766441
Artikelklasse	33F

Beskrivelse

Udførelse:

System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.

Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til :

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

Bemærk:

- **Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.**
- **Spændeområde h10 (kun nominelt mål).**

Rundløbsnøjagtighed: ≤ 2 µm

Teknisk beskrivelse

Adapter	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 2 µm

Produkttype

Spændehoved