

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser, ER 16, Nom. spænde-Ø d: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309372 4
GTIN	2050001768599
Artikelklasse	33F

**Beskrivelse****Udførelse:**

**System-koncentricitet** og gentagelsesnøjagtighed **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.

**Korrosionsbeskyttelse:** Spændetang komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

**Fordel:**

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

**Passer til:**

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

**Bemærk:**

- **Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.**
- **Spændeområde h10 (kun nominelt mål).**

Med **tætning** til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar) og **sprøjtedyser**. **Svarende til ISO 15488-A.**

**Teknisk beskrivelse**

Nom. spænde-Ø d	4 mm
Adapter	ER 16
Norm	ISO 15488-A

Rundløbsnøjagtighed	≤ 2 μm
Type	425 E
Udvendig Ø D	16,7 mm
Samlet længde L	27,5 mm
Produkttype	Spændetang