

FAHRION®
PRÄZISION**ER-spændepatron HP med tætning og sprøjtedyser, ER 40, Nom. spænde-Ø d: 25 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

309381 25

GTIN

2050001767325

Artikelklasse

33F

Beskrivelse**Udførelse:**

System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.

Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

Bemærk:

- **Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.**
- **Spændeområde h10 (kun nominelt mål).**

Med **tætning** til indvendig køling (kan anvendes indtil 100 bar) og **sprøjtedyser**. **Svarende til ISO 15488-A.**

Rundløbsnøjagtighed: ≤ 2 µm

Samlet længde L: 46 mm

Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d

25 mm

| | |
|---------------------|-------------|
| Adapter | ER 40 |
| Norm | ISO 15488-A |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 2 μm |
| Type | 471 E |
| Udvendig Ø D | 40,7 mm |
| Samlet længde L | 46 mm |
| Produkttype | Spændehoved |