

Garant**Planfræser 43° Octo, med boring, Ø D / antal skær Z: 100/7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213300 100/7
GTIN	4045197702036
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

43° planfræser med op til 8 vendeskær pr. vendeskærsplade.

Anvendelse:

Takket være den fremragende positive geometri opnås meget flotte overflader. Blødt skærende planfræser.

Bemærk:

For at kunne anvende alle **8 skær** skalvendeplatten **altid drejes i den angivne retning**.

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \text{ maks.}}$ 2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \text{ maks.}}$ 3,5 mm: (**Z = 7**).

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Maks. udv. Ø D_{maks}	109 mm
Vendeplatteskruesæt	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Skær-Ø D_c	100 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$	50 mm
Holdeboring-Ø	32 mm
passende vendeskærsplatter	OF.. 050405
Antal skær Z	7
Indstillingsvinkel κ	43 grader
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	43 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219808
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8