

Garant**Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/10 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302417 25/10
GTIN	4045197701909
Artikelklasse	31P

Beskrivelse**Udførelse:**

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ) op til maks. 80 bar. Inklusive længeindstillings skrue. En **HM-kerne placeret** i forlængerens dæmper forekommende svingninger og reducerer således vibrationsniveauet.

Maks. tilladt omdrejningstal 8.000 min⁻¹.

Fordel:

- **Undgå vibrationer i spændesystemet.**
- **Bedre emneoverflader.**
- **Forbedring af værktøjsstandtiderne.**

Svingning: Dæmpet

Ø D₂: 16 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ød	25 mm
Ø D ₂	16 mm
Borings-Ø D ₁	10 mm
Samlet længde L	300 mm
Produktnavnsegenskab	L = 300 mm
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Krympepatron, tilbehør

