

Garant**Arbejdsdrejestol, stofpolstring, med fødder og fodring, høj****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	965042
GTIN	4045197702166
Artikelklasse	91Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Ergonomisk arbejdsdrejestol med **synkronteknik**.

Det bløde mesh-**stof** på sædet, og ryglænet er **bekvent** og **åndbart**. 5-armet fodkryds i aluminium.

Sæde (breddexdybde): 470×450 mm.

Ryglænsenhøjde: 600 mm.

Ryglænsindstillingsområde: 60 mm.

Sædedybdeindstillingsområde: 40 mm.

Bæreevne: 120 mm.

Frirum til bevægelse af armene takket være højt og smalt ryglæn.

Norm:

DIN 68877

Bemærk:

Det åndbare mesh-stof beskadiges af burrelåse. tildæk burrelåsene.

Teknisk beskrivelse

Lændestøtte	ja
-------------	----

Norm	DIN 68877
Sædedybdeindstillingsområde	40 mm
Materiale, sædeflade	Mesh-stof
Ryglænsøjde	600 mm
Understel, udførelse	Femarmet fod
Farve, sædemateriale	sort
Bæreevne	120 kg
Synkronmekanik	ja
Ryglænsindstillingsområde	60 mm
Siddebredde	470 mm
Materiale, fodkryds	Aluminium, mat pulverlakeret
Fodkryds, udførelse	Glider med fodring
Siddedybde	450 mm
Højdeindstilling, udførelse	Gasfjeder
Højdeindstilling, type	Højdeindstillingsarm
Armlænspar, tilpasning mulig	ja
Permanentkontakt, rygindstilling	ja
Udførelse	høj siddeøjde
Bæreevne, stol	120 kg
Højdeindstillingsområde	640 - 890 mm
Produkttype	Arbejdsdrejestol

Tilbehør

Fødder(1 sæt = 5 stk.)	962518
Multifunktionsarmlæn, par til GARANT arbejdsdrejestol Type	965047