

Garant**Materialevogne, Højde: 1300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918590 1300
GTIN	4062406057244
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Ramme og **konsol** i firkantstålrør med stålbund. Ophængsslidser i rammen på for- og bagsiden (i intervaller på 50 mm) til fastgørelse af hylder, multifunktionsskinne etc. i str. 1000 mm.

Gevindbøsninger på rammens inderside til hulplademontage. 4 styrehjul (2 med hjulbremse, Ø 125 mm) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer og et stort skydegreb med Haptoprene®-kappe giver en sikker håndtering.

Anvendelse:

Mulighed for bestykning med hylder, beholderlister, tegningsholdere, Multifix-skinne, traverser og hulplader i str. 1000.

Lakering:

Lysegrå RAL7035 **pulverlakeret**.

Teknisk beskrivelse

Nyttehøjde	970 mm
Hjul-Ø	125 mm
Bredde	1100 mm

Vægt	32 kg
Antal drejehjul uden bremse	2
Højde	1300 mm
Dybde	700 mm
Materiale, hjul	Sporløs polyurethan-slidbelægning
Ophængsintervaller	50 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Maks. bæreevne	200 kg
Bredde uden greb	1000 mm
Nyttebredde	920 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Højdeindstilling i intervaller	50 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Materialevogne

Tilbehør

Ekstra krog Nyttelængde 150 mm	918604 150
Skydehåndtag Farve BLACK	920135 BLACK
Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 1000/AB1	928230 1000/AB1
Hulpladetosidet Passer til type 1000	928071 1000
HulpladeEnkeltsidet Passer til type 1000	928070 1000
Hylde i pladestål300 mm dybe Passer til type 1000	928131 1000
Hylde 610 mm dyb passer til nyttebredde 920 mm	918592 920
Travers passer til nyttebredde 920 mm	918603 920
Papirholdermed organisationsmagneter Passer til type 1000	928211 1000
Rude Passer til type 1000	928091 1000

Multifix Passer til type 1000	928201 1000
Skydehåndtag Farve BLUE	920135 BLUE
Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 1000/ AA1	928230 1000/AA1
Rude Passer til type 1000	928090 1000
Hylde med stålbøjle Passer til type 1000	928145 1000
Ekstra krog Nyttelængde 75 mm	918604 75