

Garant**Arbejdsdrejestol, integral-skum, med fødder og fodring, høj****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	965032
GTIN	4045197702135
Artikelklasse	91Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Ergonomisk arbejdsdrejestol med **synkronteknik**.

Det bløde **integralskum** i sædet og ryglænet er plejevenligt, vaskbart, **robust** og bestandigt over for milde syre- og ludopløsninger samt mekanisk påvirkning. 5-armet fodkryds i aluminium. Sæde (breddexdybde): 470×450 mm.

Ryglæns højde: 600 mm.

Ryglænsindstillingsområde: 60 mm.

Sædedybdeindstillingsområde: 40 mm.

Bæreevne: 120 mm.

Frirum til bevægelse af armene takket være højt og smalt ryglæn.

Udførelse reklametekst:

- **Ergonomisk, funktionelt design.**
- **Lordose-understøttelse.**
- **Synkronteknik.**
- **Frirum til bevægelse af armene takket være højt og smalt ryglæn.**
- **Femarmet aluminiumsfodkryds.**

Norm:

DIN 68877

Teknisk beskrivelse

Fodkryds, udførelse	Glider med fodring
Norm	DIN 68877
Materiale, ryglæn	integral-skum
Justering af sædehældning	ja
Materiale, fodkryds	Aluminium, mat pulverlakeret
Bæreevne	120 kg
Materiale, sædeflade	integral-skum
Armlænspar, tilpasning mulig	ja
Understel, udførelse	Femarmet fod
Ryglæn, højdeindstillingsområde	60 mm
Sædedybdeindstillingsområde	40 mm
Lændestøtte (rygsøjle)	ja
Synkronmekanik	ja
Siddedybde	450 mm
Ryglæns højde	600 mm
Permanentkontakt, rygindstilling	ja
Siddebredde	470 mm
Farve, sædemateriale	sort
trinløs højdejustering	ja
betinget modstandsdygtig over for lette syre- og ludopløsninger	ja
Højdeindstilling, udførelse	Gasfjeder
Højdeindstilling, type	Højdeindstillingsarm
Udførelse	høj siddehøjde
Bæreevne, stol	120 kg
Højdeindstillingsområde	640 - 890 mm
Produkttype	Arbejdsdrejestol

TilbehørMultifunktionsarm-læn, par til GARANT arbejdsdrejestol
Type

965047

Fødder(1 sæt = 5 stk.)

962518