

**Garant****Arbejdsdrejestol, stofpolstring, med fødder, lav****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	965041
GTIN	4045197613462
Artikelklasse	91Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ergonomisk arbejdsdrejestol med **synkronteknik**.

Det bløde mesh-**stof** på sædet, og ryglænet er **bekvem** og **åndbart**. 5-armet fodkryds i aluminium.

Sæde (breddexdybde): 470×450 mm.

Ryglænsenhøjde: 600 mm.

Ryglænsindstillingsområde: 60 mm.

Sædedybdeindstillingsområde: 40 mm.

Bæreevne: 120 mm.

Frirum til bevægelse af armene takket være højt og smalt ryglæn.

**Udførelse reklametekst:**

- **Ergonomisk, funktionelt design.**
- **Lordose-understøttelse.**
- **Synkronteknik.**
- **Frirum til bevægelse af armene takket være højt og smalt ryglæn.**
- **Femarmet aluminiumsfodkryds.**

**Norm:**

**DIN 68877**

**Bemærk:**

Det åndbare mesh-stof beskadiges af burrelåse. tildæk burrelåsene.

## Teknisk beskrivelse

Materiale, sædeflade	Mesh-stof
Fodkryds, udførelse	Glider
Siddedybde	450 mm
Ryglænsindstillingsområde	60 mm
Materiale, fodkryds	Aluminium, mat pulverlakeret
Understel, udførelse	Femarmet fod
Sædedybdeindstillingsområde	40 mm
Synkronmekanik	ja
Lændestøtte	ja
Farve, sædemateriale	sort
Siddebredde	470 mm
Bæreevne	120 kg
Norm	DIN 68877
Ryglæns højde	600 mm
Højdeindstilling, udførelse	Gasfjeder
Højdeindstilling, type	Højdeindstillingsarm
Armlænspar, tilpasning mulig	ja
Permanentkontakt, rygindstilling	ja
Udførelse	uden hjul
Bæreevne, stol	120 kg
Højdeindstillingsområde	490 - 630 mm
Produkttype	Arbejdsdrejestol

## Tilbehør

965047

Multifunktionsarm-læn, par til GARANT arbejdsdrejestol  
Type

Fødder(1 sæt = 5 stk.)

962518