




## Spiralbor HSS nr. 114000 som opfyldningsset, ubelagt, Type: 1-10,5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	115020 1-10,5
GTIN	4045197024121
Artikelklasse	12B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338. **Desuden med mellemstørrelser** til gevind-kerne huller Ø 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2.

### Teknisk beskrivelse

Borområde	1 - 10,5 mm
Antal bor	24
Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Skaft	Cylindrisk skaft
Kernehul-Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Antal skær Z	2
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N

Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	118 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

## Tilbehør

Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 10,2 mm	114000 10,2
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5

Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 9 mm	114000 9