

**Spiralbor HSS nr. 114000 som opfyldningsset, ubelagt, Type: 1-13****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	115020 1-13
GTIN	4045197024138
Artikelklasse	12B

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestående af spiralbor DIN 338.

Indvendig køling: nej

Skaft: Cylindrisk skaft

Antal skær Z: 2

Borområde: 1 - 13 mm

Antal bor: 25

Bor i stigende størrelse: 0,5 mm

Teknisk beskrivelse

Borområde	1 - 13 mm
Antal bor	25
Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal skær Z	2
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	118 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Tilbehør

Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 13 mm	114000 13
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 12,5 mm	114000 12,5
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 11 mm	114000 11
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 12 mm	114000 12
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5

Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 11,5 mm	114000 11,5
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 7 mm	114000 7