

**Garant****RC.X 1003, Type: HU7310-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260640 HU7310-1
GTIN	4062406058401
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

RC.X 1003 HU7310-1 Spånbryder: AM  
Tolerance: G  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 350 - 600 m/min

## Teknisk beskrivelse

Type	HU7310-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	N
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Spånbryder	AM

Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	RCGX 1003
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning