

Garant**RC.X 1204, Type: HU7310-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260650 HU7310-1
GTIN	4062406058616
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

RC.X 1204 HU7310-1 Spånbryder: AM
Tolerance: G
Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 350 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	N
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Spånbryder	AM
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 m/min

Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HU7310-1
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	RCGX 1204
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning