

**Garant****RC.T 0803, Type: HU7310-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260630 HU7310-1
GTIN	4062406058395
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

RC.T 0803 HU7310-1 Spånbryder: AM

Tolerance: G

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 350 - 600 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Spånbryder	AM
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o

Type	HU7310-1
Primær anvendelse	N
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	RCGT 0803
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning