

Garant**CCGT 030102, Type: HU7315-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260047 HU7315-1
GTIN	4062406058715
Artikelklasse	211

Beskrivelse

CCGT 030102 HU7315-1 Type: HU7315-1

Spånbryder: AF

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,5 mmTilspænding f : 0,03 - 0,1 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 600 m/min
Tilspænding f	0,03 - 0,1 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	N

Spånbryder	AF
Type	HU7315-1
Skæredybde a_p	0,05 - 0,5 mm
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 030102
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning