



Præcisionslåseringstang, Type: A01



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	719890 A01
GTIN	4003773048817
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Greb og led smedede. Led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden.

Tang kemisk gråfarvet. Greb overtrukket med kunststof. Led med **integreret åbnefjeder**. **Form B – vinklede kæber 90°**.

Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Teknisk beskrivelse

Form	B
Hel længde	130 mm
Til udvendig låsering-Ø	3 - 10 mm
Spids-Ø	0,9 mm
Norm	DIN 5254 B
Anvendelse, låseringstænger	Udvendig ring, vinklet

Kæbeform	vinklet 90°
Greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Specialstål
Overflade	kemisk gråfarvet.
med begrænsningsanslag	nej
Led med integreret returfeder	ja
Greb med fikseringsanordning	nej
Udskiftelig spids	nej
Produkttype	Låseringstang