

Spiralborsæt HSS nr. 114000 med kassette, ubelagt, Type: 1-13



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	115000 1-13
GTIN	4045197024060
Artikelklasse	12B

Beskrivelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.

Valset, normal spiralvinkel, kernetykkelse og kernestigning.

Ingen strukturaufbrydelse, hvilket gør det mere elastisk og egnet til robuste boreopgaver (f.eks. med håndboremaskiner). Udførelse til overkommelig pris.

Teknisk beskrivelse

Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Borområde	1 - 13 mm
Antal bor	25
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal skær Z	2
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N

Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	118 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	ja
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	25 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Tilbehør

Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5

Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 13 mm	114000 13
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 11 mm	114000 11
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 12 mm	114000 12
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 12,5 mm	114000 12,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 11,5 mm	114000 11,5
Kassette tom, til spiralbor DIN 338 Type 1-13	115475 1-13