

**Garant****Hi5 high-performance-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 125/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213110 125/10
GTIN	4062406058470
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Beskrivelse:**

Effektiv og blødt skærende high performance-fræser.  
Utrolig rolig gang på grund af ulige tanddeling.  
Kan også anvendes til semisletbearbejdning.  
Omkostningseffektiv takket være vendeplatte med 5 skær.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	2,2 mm
Antal skær Z	10
Serie	Hi5
passende vendeskærsplatter	POMX 10T5..
Vendeplatteskruesæt	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	105,85 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$	63 mm
Skær-Ø $D_c$	125 mm
Holdeboring-Ø	40 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Skaftudførelse	med boring
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7