

## Spiralborsæt HSS nr. 114000 med kassette, ubelagt, Type: 1-13KB



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	115000 1-13KB
GTIN	4045197657169
Artikelklasse	12B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.

**Valset**, normal spiralvinkel, kernetykkelse og kernestigning.

Ingen strukturafbrydelse, hvilket gør det mere elastisk og egnet til robuste boreopgaver (f.eks. med håndboremaskiner). Udførelse til overkommelig pris.

### Teknisk beskrivelse

Borområde	1 - 13 mm
Antal bor	29
Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Skaft	Cylindrisk skaft
Kernehul-Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Antal skær Z	2
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS

Type	N
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	118 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	ja
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	25 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	25 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

## Tilbehør

Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 11,5 mm	114000 11,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8

Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 10,2 mm	114000 10,2
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 12 mm	114000 12
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 11 mm	114000 11
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 13 mm	114000 13
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 12,5 mm	114000 12,5
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiralbor HSSvalset N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Kassette tom, til spiralbor DIN 338 Type 1-13KB	115475 1-13KB