


Garant**CNMG 120404, Type: HB7210-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250156 HB7210-1
GTIN	4062406058883
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120404 HB7210-1 Type: HB7210-1
Spånbryder: GM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,4 - 6,5 mm
Tilspænding f : 0,3 - 0,7 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7210-1
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	K

Spånbryder	GM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Tilspænding f	0,3 - 0,7 mm/o
Skæredybde a_p	0,4 - 6,5 mm
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning