


Garant**CNMG 120408, Type: HB7210-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250322 HB7210-1
GTIN	4062406058944
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120408 HB7210-1 Type: HB7210-1

Spånbryder: GG

Skæredybde a_p : 0,4 - 6,5 mmTilspænding f : 0,32 - 0,8 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 450 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,4 - 6,5 mm
Spånbryder	GG
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Primær anvendelse	K
Tilspænding f	0,32 - 0,8 mm/o

Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7210-1
Skæremateriale	HM
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning