

Garant**CNMG 120412, Type: HB7210-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250324 HB7210-1
GTIN	4062406058951
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120412 HB7210-1 Type: HB7210-1

Spånbryder: GG

Skæredybde a_p : 0,4 - 6,5 mmTilspænding f : 0,32 - 0,8 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 450 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,32 - 0,8 mm/o
Primær anvendelse	K
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	1,2 mm
Skæredybde a_p	0,4 - 6,5 mm
Skæremateriale	HM
Type	HB7210-1

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Spånbrøder	GG
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMG 120412
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning