

Garant**CNMG 160616, Type: HB7210-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250338 HB7210-1
GTIN	4062406058982
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 160616 HB7210-1 Type: HB7210-1

Spånbryder: GG

Skæredybde a_p : 0,4 - 6,5 mmTilspænding f : 0,32 - 0,8 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 450 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	GG
Primær anvendelse	K
Hjørneradius	1,6 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Skæremateriale	HM
Type	HB7210-1
Skæredybde a_p	0,4 - 6,5 mm

Tilspænding f	0,32 - 0,8 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160616
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning