

Garant**CNMG 120416, Type: HB7210-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250328 HB7210-1
GTIN	4062406058968
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120416 HB7210-1 Type: HB7210-1

Spånryder: GG

Skæredybde a_p : 0,4 - 6,5 mmTilspænding f : 0,32 - 0,8 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 450 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,32 - 0,8 mm/o
Spånryder	GG
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,4 - 6,5 mm
Type	HB7210-1
Hjørneradius	1,6 mm

Primær anvendelse	K
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120416
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning