

Garant**DNMG 110404, Type: HB7210-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250752 HB7210-1
GTIN	4062406058999
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 110404 HB7210-1 Type: HB7210-1

Spånbryder: GM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,4 - 6,5 mmTilspænding f : 0,3 - 0,7 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 450 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Spånbryder	GM
Tilspænding f	0,3 - 0,7 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7210-1

Primær anvendelse	K
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,4 - 6,5 mm
Skæremateriale	HM
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110404
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning