

**Garant****DNMG 1506 12, Type: HB7210-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250864 HB7210-1
GTIN	4062406059033
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 1506 12 HB7210-1 Type: HB7210-1

Spånryder: GG

Skæredybde  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmTilspænding  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 450 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	K
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Spånryder	GG
Skæredybde $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Hjørneradius	1,2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7210-1

Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding f	0,32 - 0,8 mm/o
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 1506 12
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning