

**Garant****DNMG 150608, Type: HB7210-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250862 HB7210-1
GTIN	4062406059026
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 150608 HB7210-1 Type: HB7210-1

Spånryder: GG

Skæredybde  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmTilspænding  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 450 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Primær anvendelse	K
Type	HB7210-1
Tilspænding $f$	0,32 - 0,8 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM

Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	GG
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning