


Garant**SNMG 190616, Type: HB7210-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251336 HB7210-1
GTIN	4062406059101
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 190616 HB7210-1 Hjørneradius: 1,6 mm
Type: HB7210-1
Spånryder: GG
Skæredybde a_p : 0,4 - 6,5 mm
Tilspænding f : 0,32 - 0,8 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,4 - 6,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,32 - 0,8 mm/o
Primær anvendelse	K
Type	HB7210-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånryder	GG

Hjørneradius	1,6 mm
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 190616
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning