

Garant**WNMG 060408, Type: HB7210-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252064 HB7210-1
GTIN	4062406059132
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 060408 HB7210-1 Type: HB7210-1

Spånbryder: GM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,4 - 6,5 mmTilspænding f : 0,3 - 0,7 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,3 - 0,7 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Spånbryder	GM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,4 - 6,5 mm

Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	K
Type	HB7210-1
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060408
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning