


**Garant****SNMG 120412, Type: HB7210-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251226 HB7210-1
GTIN	4062406059064
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SNMG 120412 HB7210-1 Hjørneradius: 1,2 mm  
Type: HB7210-1  
Spånbryder: GM  
Skæredybde  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 450 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Skæremateriale	HM
Tilspænding $f$	0,3 - 0,7 mm/o
Hjørneradius	1,2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	GM

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Type	HB7210-1
Primær anvendelse	K
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplade	SNMG 120412
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning