


Garant
CC.T 09T304, Type: HB7210-1


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260150 HB7210-1
GTIN	4062406059200
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 09T304 HB7210-1 Type: HB7210-1

Spånbryder: GM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Primær anvendelse	K
Type	HB7210-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Spånbryder	GM

Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning