

Garant**DC.T 11T308, Type: HB7210-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260464 HB7210-1
GTIN	4062406059262
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T308 HB7210-1 Type: HB7210-1

Spånbryder: GM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	HB7210-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm

Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Spånbryder	GM
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	K
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning