


Garant**CC.T 120408, Type: HB7210-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260160 HB7210-1
GTIN	4062406059224
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 120408 HB7210-1 Type: HB7210-1

Spånbryder: GM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	K
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 450 m/min

Spånbryder	GM
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Type	HB7210-1
Skæremateriale	HM
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning