



PU-tekstilslange, blå, Længde 25 m, Indvendig slange-Ø (nominel indvendig diameter): 11 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080221 11
GTIN	7391390094667
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-slange. Fremragende modstandsstyrke mod olie, opløsningsmidler og ikke-vandige opløsninger. Driftstryk 16 bar.

Slange med polyesterfiberforstærkning. Temperaturområde -15 °C til 60 °C.

Teknisk beskrivelse

maks. driftstryk	16 bar
Slangelængde	25 m
Materiale	PU-stofslanger
Indvendig slange-Ø (nominel indvendig diameter)	11 mm
Udvendig slange-Ø	16 mm
Farve	blå
Produktnavnsegenskab	Længde 25 m
Produkttype	Slange

Tilbehør

SikkerhedskoblingerStream-Line Slangetilslutning
indvendig Ø (nom. indvendig diameter) 11 mm

080297 11