

**Garant****Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 12/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260611 12/06
GTIN	4062406059316
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	RC.T 0602
Skaftstørrelse	12 mm
Plattestørrelse	6 mm
ISO-kode holder	SRDCN 1212F06
Udhængslængde L <sub>1</sub> , neutrale holdere	12,4 mm
Samlet længde L, neutrale holdere	80 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 15
Funktionsbredde L <sub>4</sub> , neutrale holdere	9 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	30 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 15	269028 15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500