



CNMG 120404 Wiper, Type: CA025P



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250103 CA025P
GTIN	4960664863174
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120404 Wiper CA025P Type: CA025P

Spånbryder: WP

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,13 - 0,4 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 105 - 435 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Type	CA025P
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	105 - 435 m/min

Spånbryder	WP
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning