

**Garant****Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 16/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260611 16/08
GTIN	4062406059354
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Udhængslængde L <sub>1</sub> , neutrale holdere	16,4 mm
passende vendeskærsplatter	RC.T 0803
ISO-kode holder	SRDCN 1616H08
Plattestørrelse	8 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub> , neutrale holdere	12 mm
Samlet længde L, neutrale holdere	100 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 29
Skaftstørrelse	16 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	30 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

